

防振架台仕様書

型式

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

架台質量

78 kg

防振材

NS259-150

8 個

表面処理

塗装（黒）

下塗り及び上塗り各 1 回

耐震基準

ストッパーボルト 2.0G




付属品

機器固定ボルト

溶融亜鉛めっき


M20×130L（平W、角W、NT×2付） 4 セット

その他




SCALE FREE


<アンカー>



<ストッパー>



<アンカー寸法図> SCALE= 1:15



<注記>

1. 架台の据付は下部ベース全面で受けて下さい。
水平面に設置し、架台シールに基づき確実に据付けて下さい。
上部ベースに機器向きを示すシールが貼ってあります。
2. レベル調整は防振材の移動で行います。
3. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意下さい。
4. 機器設置後に (A) (B) 共に1~2mm程度隙間をあけて下さい。
5. 防振材の仕様は場合により変更することがあります。

番号	日付	改訂記事
△	'14. 03. 24	アンカーピッチ、架台質量、架台高さ修正 図神貼替
△	'14. 04. 08	うま訂正

承認日	承認	設計	作図
'10. 12. 14	小林	小林	野

☑ ネミー株式会社

図番 1-HTQ076