

機種名 _____

仕様

防振材	スプリング (NS259-240)
-----	-------------------

表面处理	涂装
------	----

耐震基準	ストッパーボルト 2.0G
------	---------------

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき



その他

殿

1	' 12. 12. 25	因梓張替、寸法追記、質量訂正
---	--------------	----------------

 **NEMY**
Nemy foundation system

No.	1-HTQ080
-----	----------



1. 防振架台の据付は下部ベース全面で受けるようにして下さい。
また、水平面に設置し、架台シールに基づき確実に据付して下さい。
(上部ベースに「正面側」、「配管側」などのシールが貼ってあります)
2. レベル調整は防振材の移動となります。
3. アンカーボルトは含まれておりませんので、先様にてご用意下さい。
4. 機器設置後に ㉠、㉢ 共に1~2mm程度隙間をあけて下さい。
5. 防振材の仕様は場合により変更する事があります。

(A3)	1/25
------	------

RCUP3350WZ3T

型式