

ネミー防振架台仕様書

機種名 _____

機器質量 (kg)

仕様

架台質量 49 (kg)

防振材 スプリング (NS250-100)

バネ定数 65.26 (N/mm) 8 (個)

表面処理 下塗り及び上塗り各1回

耐震基準 ストッパーボルト 2.0G

付属品

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき

△ M16×80L (平W, 角W, NT×2付) 4セット


その他

系統名

殿


SCALE 1/15
(A3)

アンカー寸法図



〈注意点〉

1. 防振架台の据付は下部ベース全面で受けるようにして下さい。
また、水平面に設置し、架台シールに基づき確実に据付けて下さい。
(上部ベースに「正面側」、「配管側」などのシールが貼ってあります)
2. レベル調整は防振材の移動となります。
3. アンカーボルトは含まれておりませんので、先様にてご用意下さい。
4. 機器設置後に(A), (B) 共に1~2mm程度隙間をあけて下さい。
5. 防振材の仕様は場合により変更する事があります。



適用機種	
PFAV-P1600CM-E-L	
PFAV-P1600DM-E	
型式	

日付	改訂記事
△ '12.10.26	機器固定ボルト長さ変更

承認日	承認	設計	作図
'07.05.10	瀬田		網野

ネミー株式会社

NEMY
Nemy foundation system

No. 1-MDE199