

防振架台仕様書

型式	
機器	
機器質量	
現場名	
系統名	
架台質量	- kg
防振材	NS259-120 2 個 NS259-150 1 個 NS259-240 1 個
上ベース	□50x50xt3.2 25.3 kg
下ベース	□50x50xt3.2 - kg
整風板	t1.2
耐震ストッパーボルト M16	4 本
耐震基準	1.5 G
表面処理	焼付塗装 黒(半艶)
適用地域	標準地域(室内)
<付属品>	
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき M12x50L (平Wx2, NTx2付) 4 組



<備考>
標準高さを超える仕様も承りますが
耐震基準が 1.5 G 未満になる場合があります。

番号	日付	改訂記事
△	'20.06.02	注記追加


発行日	承認	設計	作図
'18.11.26	加納	内野	内野

ネミー株式会社


図番	1-MDJ060
----	----------




※機器搭載時の架台高さ(狙い値)をご指定ください。
標準高さ300~500mmです。




<アンカー寸法図> SCALE= 1:15



<アンカー>(参考)
接着系アンカー(M12)
有効埋込: 90mm以上



<ストッパー>



<注記>

1. 架台の据え付け
下ベース全面で水平面に設置してください。
機器の設置方向は上図を参照ください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
3. ストッパーの調整
機器設置後に左図 (A) (B) 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
4. 本書中の規格値は相当仕様です。
5. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。