






ネミー防振架台仕様書

機種名 三菱電機
RM-P75A1

機器質量 (kg) 84 (kg)

仕様
架台質量 29 (kg)
防振材 スプリング (NS250-20)
バネ定数 13.0 (N/mm) 6 (個)
表面処理 溶融亜鉛めっき
2種・HDZ40
耐震基準 ストッパーボルト 2.0G

付属品
機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき
M12×70L (平W, 角W, NT×2付) 6セット


その他

系統名

殿

SCALE 1/10
(A3) FREE

アンカー寸法図



〈注意点〉

- 防振架台の据付は下部ベース全面で受けるようにして下さい。
また、水平面に設置し、架台シールに基づき確実に据付けて下さい。
(上部ベースに「正面側」、「配管側」などのシールが貼ってあります)
- レベル調整は防振材の移動となります。
- アンカーボルトは含まれておりませんので、先様にてご用意下さい。
- 機器設置後に(A)、(B)共に1~2mm程度隙間をあけて下さい。

適用機種	
RM-P75A1	
型式	

番号	日付	改訂記事		
△	12.9.21	機器固定ピッチ、外寸訂正		
承認日		承認	設計	作図
'09.07.28		小林	鈴木	向井
ネミー株式会社  NEMY <i>Nemy foundation system</i>				
型式		№.	1-MDL269	