

ネミー防振架台仕様書

機種名 _____

機器質量 (kg)

仕様

架台質量 $\Delta\Delta\Delta$ 118 (kg)
 防振材 $\Delta\Delta\Delta$ スプリング (NS259-240)
 $\Delta\Delta\Delta$ パネ定数 151.51 (N/mm) 12 (個)
 表面処理 塗装
 下塗り及び上塗り 各1回
 耐震基準 ストッパーボルト 1.5G

付属品

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき
 M12×130L (平W, 角W, NT×2付) 4セット

その他


系統名

殿





SCALE 1/25
 (A3) 1/30

SCALE FREE


<アンカー>



<ストッパー>



アンカー寸法図



<注意点>

1. 防振架台の据付は下部ベース全面で受けるようにして下さい。
 また、水平面に設置し、架台シールに基づき確実に据付けて下さい。
 (上部ベースに「正面側」, 「配管側」などのシールが貼ってあります)
2. レベル調整は防振材の移動となります。
3. アンカーボルトは含まれておりませんので、先様にてご用意下さい。
4. 機器設置後に (A), (B) 共に1~2mm程度隙間をあけて下さい。
5. 防振材の仕様は場合により変更する事があります。

適用機種

RDW-P16003 (V)
 RDW-P16004

番号	日付	改訂記事
①	'13. 04. 04	図枠変更、架台質量・高さ・ストッパー・防振材変更
②	'13. 12. 10	うま絵・パネ定数訂正
③	'15. 09. 24	ストッパー個数・防振材変更、質量訂正

承認日	承認	設計	作図
'08. 05. 19	小林	小林	江連

ネミー株式会社



型式

No. 1-TCF046