

防振架台仕様書

型式

機器

機器質量

現場名

系統名

架台質量 113 kg

防振材 NS259-240 12 個

上ベース □75x75xt2.3

下ベース □60x60xt2.3

耐震ストッパーボルト M20 6 本

耐震基準 1.5G


表面処理 焼付塗装
黒(半艶)

<付属品>


機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき
M12×110L(平W,角W,NT×2付) 4セット

<備考>


<アンカー寸法図> SCALE= 1:30



<アンカー>(参考)
接着系アンカー(M16)
有効埋込: 110mm以上



<ストッパー>



<注記>

- 架台の据え付け
下ベース全面で水平面に設置してください。
機器の設置方向は上図を参照ください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 (A) (B) 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
- 本書中の規格値は相当仕様です。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。

番号	日付	改訂記事
△	'17.02.10	ストッパーボルト変更(M16→M20) 下ベース中横向き変更・ブラケット向き変更 防振材変更・架台質量訂正 機器固定ボルト長変更

発行日	承認	設計	作図
'08.06.09	小林	小林	市川

ネミー株式会社

図番 1-TCF047