

クッションコネクタ
ハイパット配置図

型式 100HS-MSAV03

機器

機器質量

現場名

系統名

- <構成>
- | | | |
|------------|------------|------|
| ① 100HS-6K | (4-XXM033) | 6 個 |
| ② 100S-6K | (4-XXM033) | 12 個 |

- <付属品>
- | | | |
|--------|-------------|-----|
| ゴムブッシュ | 12MBS-30-F5 | 6 個 |
|--------|-------------|-----|

- <パッケージタイプ>
- ※在庫事情により変動します。
- | | | |
|---------------|------|-----|
| B 100HS-6K | 4個入り | 1 包 |
| D 100HS-6K | 2個入り | 1 包 |
| F 100S-6K | 2個入り | 6 包 |
| O 12MBS-30-F5 | 4個入り | 1 包 |
| P 12MBS-30-F5 | 2個入り | 1 包 |

- <備考>
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意願います。
 - ハイパットの配置は必ず機器本体の隅
及び底フレームの奥側にしてください。
 - 品質改善のため、製品の仕様は予告無く
変更する場合があります。

番号	日付	改訂記事		
発行日		承認	設計	作図
' 17. 11. 20		加納	内野	内野
ネミー株式会社				
図番	4-MDM317			

