

転倒防止金具仕様書 (壁取付用)

型式 F D - 6 7 0

<構成>

- | | |
|----------------|----------|
| ① ブラケット(上下) | 4本/2組 |
| SS400 t2.3 | 溶融亜鉛めっき |
| | 2種・HDZ40 |
| ② 角根丸頭ボルト | 4本/2組 |
| M8x20L (SS400) | 溶融亜鉛めっき |
| | 2種・HDZ35 |
| ③ フランジ付六角ナット | 4個/2組 |
| M8 (SS400) | 溶融亜鉛めっき |
| | 2種・HDZ35 |
| ④ ⊕ タッピングねじ | 2本/2組 |
| M5x15 (SUS304) | |
| ⑤ 平座金 | 2枚/2組 |
| 大形座金 (SUS304) | |

製品質量 約1.2kg/2組

適用地域 標準・塩害地域

<備考>




1. 本製品は機器据付を補助するものであり耐震設計ではありません。
機器は機器用の据付ボルトで確実に固定してください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
3. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する場合があります。

番号	日付	改訂記事

発行日	承認	設計	作図
'19. 04. 25	加納	内野	内野


ネミー株式会社

図番 3 - X X C 0 3 1



取付例

※下図の組み合わせが2組同梱されています



<取付手順>

1. 壁面から機器前面までの距離と本製品の取付位置をご確認ください。
2. 機器外板のビスを外します。
※ビスを外した穴に本製品の取付をします。
※既存のビス位置でない場所に穴開け加工をする場合は予め機器メーカーにお問い合わせください。
3. 本製品を壁面と機器の取付位置に合わせて②③を仮締めします。
4. 壁面側をアンカーボルト(非付属)で固定します。
5. 機器前面側を④⑤で固定します。
6. 仮締めした②③を増し締めします。
7. 据付状態をご確認の上、問題無ければ完了です。