


機器本体/防振架台共用

ネミー高置(BH)架台仕様書

※1 防振架台取付ボルト孔  
 ※2・3機器取付ボルト孔



機種名 \_\_\_\_\_

機器質量 (kg) \_\_\_\_\_

仕様 △  
A B 共通 28 (kg) C 22 (kg)

表面処理 溶融亜鉛めっき  
△ 2種・HDZ45

付属品  
 機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき  
 M10×40L (平W×2, NT×2付) 12セット  
 防振架台取付ボルト 溶融亜鉛めっき  
 M12×70L (平W, 角W, NT×2付) 12セット


その他  
 ・アンカーボルトは含まれておりませんので、先様にてご用意下さい。  
 ・耐重塩害仕様にも対応出来ます。

系統名 \_\_\_\_\_

SCALE 1/25  
 (A3) FREE

\_\_\_\_\_ 殿

アンカー寸法図



|    |                       |
|----|-----------------------|
| ※2 | PUHY-P1360・1400SCM-E2 |
| ※3 | PUHY-EP850・900SDM-G   |
| ※3 | PUHY-ERP850・900SDM-G  |
| ※3 | PUHY-EP850・900SDMG1   |
| ※3 | PUHY-ERP850・900SDMG1  |
| ※3 | PUHY-GP850・900SDMG    |
| ※3 | PUHY-ERP850・900SDMG2  |
| 型式 | N-MDBH50-DMG5         |

| 番号  | 日付        | 改訂記事 |
|---|-----------|------|
| <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">△</span> 1 | '11.08.08 | 表記変更 |
| <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">△</span> 2 | '12.05.02 | 機種追加 |
| <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">△</span> 3 | '13.09.13 | 機種追加 |
| <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">△</span> 4 | '16.01.06 | 質量訂正 |

| 承認日       | 承認 | 設計 | 作図 |
|-----------|----|----|----|
| '11.05.06 | 小林 | 小林 | 倉持 |



N o. 3-MDR334#B1-5