

防振架台仕様書

型式 N-SPH30YSA

機器

機器質量

現場名

系統名

架台質量 41 kg

防振材 NS250-100 6 個

上ベース □60x30xt2.3 18.3 kg

下ベース □60x30xt2.3 17.5 kg

耐震ストッパーボルト M16 4 本

耐震基準 2.0 G

表面処理 焼付塗装
黒(半艶)

適用地域 標準地域(室内)

<付属品>

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき
M16x80L (平W, 角W, NTx2付) 4 組


<備考>

番号	日付	改訂記事
①	'15.01.09	型式追加
②	'15.03.27	型式更新
③	'19.04.23	耐震基準変更・架台質量訂正
④	'20.03.11	注記更新

発行日	承認	設計	作図
'14.09.03	藤田	金澤	金澤


ネミー株式会社

図番 1-HTE351



機器固定ボルト孔
(4-φ20)

(正面側)



機器正面シール

型式シール


検査済シール

出荷時=143
荷重時=140

防振材


耐震ストッパーボルト

<アンカー寸法図> SCALE= 1:20




アンカーボルト孔
(4-φ20)

<アンカー>(参考)
接着系アンカー(M16)
有効埋込: 110mm以上



<ストッパー>



<注記> ④

- 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 ④ ⑤ 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。