




防振架台仕様書


型式	N-SPH930SRAZ		
機器			
機器質量			
現場名			
系統名			
架台質量	21 kg		
防振材	NS250-20	4 個	
	NS250-30	1 個	
上ベース	□60x30xt2.3	10.0 kg	
下ベース	□60x30xt2.3	7.6 kg	
耐震ストッパーボルト	M16	4 本	
耐震基準	△ 水平 2.0 G, 鉛直 1.0 G		
表面処理	溶融亜鉛めっき △ HDZT56		
適用地域	標準・塩害地域		
＜付属品＞			
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき M10x70L (平W, 角W, NTx2付)		4 組
＜備考＞			
番号	日付	改訂記事	
△	'19. 07. 26	型式追加	
△	'23. 03. 23	耐震基準・めっき表記変更	
発行日	承認	設計	作図
'19. 05. 14	加納	内野	内野
ネミー株式会社			
図番	1-HTA207		




＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:10



＜アンカー＞(参考)
 接着系アンカー (M10)
 有効埋込：80mm以上



＜ストッパー＞



＜注記＞

- 架台の据え付け
下ベース全面で水平面に設置してください。
機器の設置方向は上図を参照ください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 ① ② 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
- 本書中の規格値は相当仕様です。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。