

防振架台仕様書

型式 NSCO-SP13NC-D

機器 RUA-SPシリーズ

機器質量

現場名

系統名

架台質量 112 kg

防振材 NS181-240 8 個

上ベース □75x75xt2.3 62.4 kg

下ベース □60x60xt2.3 40.4 kg

耐震ストッパーボルト M20 6 本

耐震基準 2.0 G

表面処理 溶融亜鉛めっき
2種・HDZ40

適用地域 標準・塩害地域

<付属品>

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき
M16x130L (平W, 角W, NTx2付) 4 組

架台連結ボルト 溶融亜鉛めっき
M16x240L (角Wx2, NTx2付) 3 組

連結スペーサー 溶融亜鉛めっき
3 個

<適用>


RUA-SP24*(H) (L) (N) (Z) (V) 1
RUA-SP33*(H) (L) (N) (Z) (V) 1
RUA-SP42*(H) (L) (N) (Z) (V) 1
*: 1・2・3

番号	日付	改訂記事
5	'17. 12. 05	耐震基準変更


発行日	承認	設計	作図
'10. 12. 01	小林	向井	倉持

ネミー株式会社


図番 1-TCC276




<アンカー寸法図> SCALE= 1:30



<アンカー>(参考)
接着系アンカー (M20)
有効埋込: 160mm以上



<ストッパー>



<注記>

- 架台の据え付け
下ベース短手全面で水平面に設置してください。
機器の設置方向は上図を参照ください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 (A) (B) 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
- 本書中の規格値は相当仕様です。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。