





＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:20



＜アンカー＞(参考)
接着系アンカー(M16)
有効埋込：110mm以上



＜ストッパー＞



＜注記＞

1. 架台の据え付け
下ベース全面で水平面に設置してください。
機器の設置方向は上図を参照ください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のもです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整
機器設置後に左図 ① ② 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
5. 本書中の規格値は相当仕様です。
6. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。

防振架台仕様書

型式			
機器			

機器質量			

現場名			

系統名			
架台質量		△ 46 kg	
防振材		NS250-80 10 個	
上ベース		□60x30xt2.3 20.2 kg	
下ベース		□60x30xt2.3 19.4 kg	
耐震ストッパーボルト		M16 △ 4 本	
耐震基準		2.0 G	
表面処理		溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40	
適用地域		標準・塩害地域	
＜付属品＞			
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき M16x80L (平W, 角W, NTx2付) 4 組	

＜備考＞			