

防振架台仕様書

型式	
機器	
機器質量	
現場名	
系統名	
仕様	
架台質量	 24 kg
防振材	NS250-30 6 個
表面処理	塗装（黒） 下塗り及び上塗り各 1 回
耐震基準	ストッパーボルト 2.0G
付属品	
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき M10×40L（平W×2, NT×2付） 4 セット





その他

番号	日付	改訂記事
△	'13. 07. 01	重心追記、寸法修正
△	'14. 04. 15	図枠張替、架台質量訂正


承認日	承認	設計	作図
'09. 06. 16	小林	小林	川上

☑ ネミー株式会社

図番	1－HTE300
----	----------



＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:10



- ＜注記＞
- 架台の据付は下部ベース全面で受けて下さい。
水平面に設置し、架台シールに基づき確実に据付けて下さい。
上部ベースに機器向きを示すシールが貼ってあります。
 - レベル調整は防振材の移動で行います。
 - アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意下さい。
 - 機器設置後に (A) (B) 共に1～2mm程度隙間をあけて下さい。
 - 防振材の仕様は場合により変更することがあります。