

機種名 _____

仕様

防振材	スプリング (NS250-30)
-----	------------------

表面処理	下塗り及び上塗り
------	----------

各1回

耐震基準	ストッパーボルト	2.0G
------	----------	------

付属品

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき

M10×40L (平W×2, NT×2付) ×4セット

その他

殿

Technical drawing of a rectangular plate with dimensions and anchor bolt specifications:

- Overall width: 740 (100 + 540 + 100)
- Overall height: 460 (30 + 400 + 30)
- Inner rectangle dimensions: 540 (width) x 400 (height)
- Anchor bolt holes: 4 holes, labeled "アンカーボルト孔 (4-φ16)"
- Anchor bolt hole spacing: 100 (horizontal) and 30 (vertical)

1. 防振架台の据付は下部ベース全面で受けるようにして下さい。
また、水平面に設置し、架台シールに基づき確実に据付して下さい。
(上部ベースに「正面側」、「配管側」などのシールが貼ってあります)
2. レベル調整は防振材の移動となります。
3. アンカーボルトは含まれておりませんので、先様にてご用意下さい。
4. 機器設置後に①、②共に
1~2mm程度隙間をあけて下さい。

1

[illegible]

SCALE	1/10
(A3)	FREE

番号	日付	改訂記事
①	'11.08.10	機種追加、機器質量変更

	承認日	承認	設計	作図
	' 11. 05. 02	小林	小林	倉持

ネミ株式会社
NEMY
Nemy foundation system

No.	1-MDE239
-----	----------