

1806 1756 1031 931 50 25 機器固定ボルト孔 (4-φ14) 50 機器取付ピース L100x30x3.2 50 100 (正面側) 機器正面シール 型式シール 検査済シール 出荷時=143 荷重時=140 防振材 30		△ コイルスプリング式防振		防振架台仕様書	
型式					
機器					
機器質量					
現場名					
系統名					
架台質量		46 kg			
防振材		NS250-80 8 個			
上ベース		□60x30xt2.3			
下ベース		□60x30xt2.3			
耐震ストッパーボルト		M16 4 本			
耐震基準		2.0G			
表面処理		焼付塗装 黒(半艶)			
＜付属品＞					
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき M10×40L (平W×2, NT×2付) 4 セット			
＜備考＞					
＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:20		＜アンカー＞(参考) 接着系アンカー(M10) 有効埋込：80mm以上		＜注記＞ 1. 架台の据え付け 据付面の水平を確保願います。 不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力 広くしてください。 2. アンカーボルトは含まれておりません。 先様にてご用意ください。 3. 防振材の初期配置は理論上のものです。 状況に応じてレベル調整をお願い致します。 レベル調整は防振材の移動で行います。 4. ストッパーの調整 機器設置後に左図 ①② 共に1～2mm程度 隙間を開けてください。 5. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する 場合があります。	
1556 971 100 30 アンカーボルト孔 (4-φ14) 30		60~70			
＜ストッパー＞		① ②			
発行日		承認		設計	
'17.04.05		加納		内野	
作図		内野			
ネミー株式会社					
図番		1-MDE247			