

標準/耐塩共用仕様

ネミー防振架台仕様書

機種名 _____

機器質量 (kg)

仕様	
架台質量	43 (kg)
防振材	スプリング (NS250-45)
バネ定数	29.4 (N/mm) 6 (個)
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40
耐震基準	ストッパーボルト 2.0G

付属品	
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき M16×80L (平W, 角W, NT×2付) 6セット

その他

系統名

殿



SCALE	1/15
(A3)	1/20

番号	日付	改訂記事		
△	'20.09.18	適用機種追加		

承認日	承認	設計	作図
'12.07.23	橋本	田中	倉持




No. 1-MDL317





SCALE FREE


<アンカー>



<ストッパー>



アンカー寸法図



<注意点>

1. 防振架台の据付は下部ベース全面で受けるようにして下さい。
また、水平面に設置し、架台シールに基づき確実に据付して下さい。
(上部ベースに「正面側」, 「配管側」などのシールが貼ってあります)
2. レベル調整は防振材の移動となります。
3. アンカーボルトは含まれておりませんので、先様にてご用意下さい。
4. 機器設置後に (A), (B) 共に1~2mm程度隙間をあけて下さい。
5. 防振材の仕様は場合により変更する事があります。

適用機種

RM-N165A
RM-N185A

型式