

標準／耐塩共用仕様

ドレンパン取付可

## 防振架台仕様書

型式

機器

機器質量

現場名

系統名

架台質量 39kg x 2台 = 78 kg

防振材 NS250-100 12 個

上ベース □60x30xt2.3

下ベース □60x30xt2.3

耐震ストッパーボルト M16 8 本

耐震基準 2.0G


表面処理 溶融亜鉛めっき  
2種・HDZ40

&lt;付属品&gt;




機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき  
M10×60L (平W, 角W, NT×2付) 8セット架台連結ボルト 溶融亜鉛めっき  
M10×40L (平W×2, NT×2付) 2セット

&lt;備考&gt;


適用ドレンパン：3-TCP059




A-A断面図

連結部詳細  
L50x50xt4


&lt;アンカー寸法図&gt; SCALE= 1:30



&lt;アンカー&gt;(参考)

接着系アンカー(M12)  
有効埋込：90mm以上

&lt;ストッパー&gt;



&lt;注記&gt;

- 架台の据え付け  
下ベース全面で水平面に設置してください。  
機器の設置方向は上図を参照ください。
- アンカーボルトは含まれておりません。  
先様にてご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。  
状況に応じてレベル調整をお願い致します。  
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整  
機器設置後に左図 ① ② 共に1～2mm程度  
隙間を開けてください。
- 本書中の規格値は相当仕様です。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する  
場合があります。

| 番号 | 日付        | 改訂記事 |
|----|-----------|------|
| △  | '17.03.24 | 注記追加 |
|    |           |      |
|    |           |      |
|    |           |      |

| 発行日       | 承認 | 設計 | 作図 |
|-----------|----|----|----|
| '16.11.10 | 加納 | 内野 | 内野 |

ネミー株式会社

| 図番 | 1-TCC361 |
|----|----------|
|----|----------|