







機器据付孔：A		機器本体・防振架台共用		高置BH架台仕様書			
配管：前・下取り出し共用		適用防振架台					
1-NAB153 (#E2)				型式			
				機器			
				現場名			
				系統名			
				架台質量	31 kg		
				主材	t3.2 SS400		
				表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ45		
				適用地域	標準・塩害・重塩害地域		
				耐震基準	1.0 G		
				<付属品>			
				機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき M12x40L (平Wx2, NTx2付) 4組		
				防振架台固定ボルト	溶融亜鉛めっき M12x70L (平W, 角W, NTx2付) 4組		
				<備考>			
				1. 架台の据付 底面全体で水平面に設置してください。			
				2. アンカーボルトは含まれておりません。 先様にてご用意ください。			
				3. 本書中の規格値は相当仕様です。			
				4. 品質改善のため製品の仕様は予告無く 変更する場合があります。			
				番号	日付	改訂記事	
				発行日	承認	設計	作図
				'18.12.06	内野	小西	小西
				ネミー株式会社			
				図番	3-NAR042#B1-5		


検査シール 	
<レベル調整> アンカー金具を上下にスライドさせてレベルを調整します。 架台全体の嵩上げには使用しないでください。 アンカーボルト参考 接着系アンカー：M12 有効埋め込み深さ：90mm 	




<アンカー寸法図> SCALE = 1:30
アンカー金具取付 (A)



アンカー金具取付 (B)



アンカー金具取付 (C)



<レベル調整>

アンカー金具を上下にスライドさせてレベルを調整します。
架台全体の嵩上げには使用しないでください。
アンカーボルト参考
接着系アンカー : M12
有効埋め込み深さ : 90mm

