






機器本体・防振架台共用		高置BH架台仕様書				
適用防振架台						
1-NAM010						
GAS-F1051(OS式)		型式				
		機器				
		現場名				
		系統名				
		架台質量30 kg				
		主材t3.2SS400				
		表面処理溶融亜鉛めっき 2種・HDZ45				
		適用地域標準・塩害・重塩害地域				
		耐震基準1.5 G				
		<付属品>				
		機器固定ボルト溶融亜鉛めっき M20x60L（平Wx2, NTx2付）4組				
		防振架台固定ボルト溶融亜鉛めっき M16x80L（平W, 角W, NTx2付）4組				
		<備考>				
		1. 架台の据付 底面全体で水平面に設置してください。				
		2. アンカーボルトは含まれておりません。 先様にてご用意ください。				
		3. 本書中の規格値は相当仕様です。				
4. 品質改善のため製品の仕様は予告無く 変更する場合があります。						
を上下にスライドさせて します。 上げには使用しないで						
ト参考 — : M12 深さ : 90mm以上						
		番号	日付	改訂記事		
		発行日	承認	設計	作図	
		'19. 03. 01	内野	小西	小西	
ネミー株式会社						
図番	3-NAR044#B1-3					




＜アンカー寸法図＞ SCALE = 1:30


アンカー金具取付 (A)



アンカー金具取付 (B)



アンカー金具取付 (C)



＜レベル調整＞

アンカー金具を上下にスライドさせて
レベルを調整します。
架台全体の嵩上げには使用しないで
ください。
アンカーボルト参考
接着系アンカー : M12
有効埋め込み深さ : 90mm以上

