

機器本体・防振架台取付共用仕様 標準/耐塩/耐重塩共用仕様		高置BH架台仕様書		
		型式	N-BHH950D-3	
防振架台仕様書 1-HTB510 (#E2) 1-HTB511 (#E2) 1-HTB515 (#E2) 1-HTP344 (#E2)		機器		
		機器質量		
		現場名		
		系統名		
		仕様		
架台質量		20 kg		
材質		SS400		
表面処理		溶融亜鉛めっき HDZT63		
耐震基準		水平 2.0 G, 鉛直 1.0 G		
付属品		機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき M12×40L (平W×2, NT×2付) 4セット		
		防振架台固定ボルト 溶融亜鉛めっき M12×70L (平W, 角W, NT×2付) 4セット		
その他		1. 架台の据付 底面全体で水平面に設置してください。		
		2. アンカーボルトは含まれておりません。 先様にてご用意ください。		
		3. 品質改善のため製品の仕様は予告無く 変更する場合があります。		
番号		日付	改訂記事	
1		' 16. 04. 25	全面改訂	
2		' 16. 06. 28	型式追記	
3		' 17. 05. 26	適用防振架台追加	
4		' 23. 02. 27	耐震基準表記・めっき表記変更	
発行日		承認	設計	作図
' 13. 07. 23		今	内野	内野
ネミー株式会社				
図番		3-HTR094 #E2B1-3		

950

131

688

131

775

23

729

23

100

750

100

35

705

35

機器固定ボルト孔
(4-φ16)

※防振架台固定ボルト孔
(4-φ16)

300

130

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

1030

720

アンカーボルト孔
(4-φ16)

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

720

858

892

704

アンカーボルト孔
(4-φ16)

<