


機器本体/防振架台共用

ネミー高置 (BH) 架台仕様書

※1 防振架台取付ボルト孔

※2・3機器取付ボルト孔



A-A' (レベル調整)



機種名 _____

機器質量 (kg)

仕様

(A)(B) 共通 28 (kg)

表面処理

溶融亜鉛めっき

△ 2種・HDZ45

付属品

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき

M10×40L (平W×2, NT×2付) 8セット

防振架台取付ボルト 溶融亜鉛めっき

M12×70L (平W, 角W, NT×2付) 8セット

その他

- ・アンカーボルトは含まれておりませんので、先様にてご用意下さい。
- ・耐重塩害仕様にも対応出来ます。

系統名

_____ 殿

SCALE 1/20


(A3) FREE

アンカー寸法図 (A)(B) 共通

アンカー金具取付 (A)

アンカー金具取付 (B)

アンカー金具取付 (C)



適用機種	
※2	PURY-P850・900SCM-G
△2	※2 PURY-P850・900SCMG1
※2	PURY-EP560・630・690・730SCM-G
△2	※2 PURY-EP560・630・690・730SCMG1
※2	PURY-RP450・500・560・630・690・730・800・850SCM-G
△2	※2 PURY-RP450・500・560・630・690・730・800・850SCMG1
※3	PUHY-EP630SDM-G
△2	※3 PUHY-EP630SDMG1
※3	PUHY-EPR630・690SDM-G
△2	※3 PUHY-ERP630・690SDMG1
△3	※3 PUHY-ERP630・690SDMG2
△3	※3 PUHY-GP630・690SDMG
△3	※3 PUHY-P800SDMG2
△3	※3 PUHY-EP800SDMG2

型式 N-MDBH36-DMG5

番号	日付	改訂記事
△1	'11.08.08	表記変更
△2	'12.05.02	機種追加
△3	'13.09.19	機種追加・削除・再ソート

承認日	承認	設計	作図
'11.05.02	小林	小林	倉持



No. 3-MDR331#B1-5