

2台連結

防振架台仕様書

型式 NSCO-SP23NC

機器 RUA-SPシリーズ

機器質量

現場名

系統名

架台質量 220kg(110kg/台)

防振材 NS181-240 12個(6個/台)
NS181-375 4個(2個/台)

上ベース □75x75xt2.3 115 kg

下ベース □60x60xt2.3 86.4 kg

耐震ストッパーボルト M20 12本(6本/台)

耐震基準 2.0 G

表面処理 溶融亜鉛めっき
2種・HDZ40

適用地域 標準・塩害地域

<付属品>

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき
M16x130L (平W, 角W, NTx2付) 8組(4組/台)架台連結ボルト 溶融亜鉛めっき
M16x240L (平Wx2, NTx2付) 8組(4組/台)連結スペーサー 溶融亜鉛めっき
8個(4個/台)

<備考>

RUA-SP24*(H) (L) (N) (Z) (V) 2

RUA-SP33*(H) (L) (N) (Z) (V) 2

RUA-SP42*(H) (L) (N) (Z) (V) 2

*: 1・2・3

番号	日付	改訂記事



発行日	承認	設計	作図
'17.12.27	加納	内野	内野

ネミー株式会社


図番 1-TCC275-J02



(コントロールボックス側)




<架台連結部>



<アンカー寸法図> SCALE= 1:60


※下ベース基準




<アンカー>(参考)

接着系アンカー(M20)

有効埋込: 120mm以上



<ストッパー>



<注記>

- 架台の据え付け
下ベース短手全面で水平面に設置してください。
機器の設置方向は上図を参照ください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 (A) (B) 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
- 本書中の規格値は相当仕様です。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。